

Garant**DC.T 070202, Rūšis: HU7315-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260351 HU7315-1
GTIN	4062406769840
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DCMT 070202 HU7315-1 Kietlydinys: HU7315-1

Drožlialaužis: AF

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,6 mmPastūma f : 0,03 - 0,1 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 600 m/min

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGT 070202
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 600 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Tolerancija	G

Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,6 mm
Pastūma f	0,03 - 0,1 mm/aps,
Ašmenys	HM
Danga	be dangos
Kietlydinys	HU7315-1
Pagrindinis naudojimas	N
Drožlialaužis	AF
Kampo spindulys	0,2 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui