

Garant**DC. T 11T302, Rūšis: HU7315-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260356 HU7315-1
GTIN	4062406769864
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DCMT 11T302 HU7315-1 Kietlydinys: HU7315-1

Drožlialaužis: AF

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,6 mmPastūma f : 0,03 - 0,1 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 600 m/min

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGT 11T302
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,03 - 0,1 mm/aps,
Danga	be dangos
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Tolerancija	G
Pagrindinis naudojimas	N
Kietlydinys	HU7315-1
Drožlialaužis	AF
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 600 m/min
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,6 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui