

**Garant****DC. T 11T302, Rūšis: HB7315-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260356 HB7315-1
GTIN	4062406769871
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

DCMT 11T302 HB7315-1 Kietlydinys: HB7315-1

Drožlialaužis: AF

Tolerancija: G

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mmPastūma  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 600 m/min**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGT 11T302
Kietlydinys	HB7315-1
Pagrindinis naudojimas	N
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 0,6 mm

Drožialaužis	AF
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 600 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,03 - 0,1 mm/aps,
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui