


Garant**CC. T 060202, Rūšis: HB7315-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260050 HB7315-1
GTIN	4062406769291
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CCMT 060202 HB7315-1 Kietlydinys: HB7315-1

Drožlialaužis: AF

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,5 mmPastūma f : 0,03 - 0,1 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 600 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	AF
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 600 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,5 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Kampo spindulys	0,2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 060202
Pastūma f	0,03 - 0,1 mm/aps,
Kietlydinys	HB7315-1
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui