

**Garant****CC.T 060204, Rūšis: HB7315-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260052 HB7315-1
GTIN	4062406769307
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

CC.T 060204 HB7315-1 Kietlydinys: HB7315-1

Drožlialaužis: AF

Tolerancija: G

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mmPastūma  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 600 m/min

## Techninis aprašymas

Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	N
Drožlialaužis	AF
Pastūma $f$	0,03 - 0,1 mm/aps,

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 600 m/min
Tolerancija	G
Kietlydinys	HB7315-1
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 060204
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui