


Garant**CC. T 09T304, Rūšis: HB7315-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260058 HB7315-1
GTIN	4062406769925
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC. T 09T304 HB7315-1 Kietlydinys: HB7315-1

Drožlialaužis: AF

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,5 mmPastūma f : 0,03 - 0,1 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 600 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,5 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	AF
Pagrindinis naudojimas	N
Pastūma f	0,03 - 0,1 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 600 m/min
Kietlydinys	HB7315-1
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 09T304
Tolerancija	G
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui