


**Garant****CC. T 09T302, Rūšis: HB7315-1**

### Užsakymo data

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 260056 HB7315-1 |
| GTIN             | 4062406769918   |
| Produktų klasė   | 21G             |

### Aprašymas

CCMT 09T302 HB7315-1 Kietlydinys: HB7315-1

Drožlialaužis: AF

Tolerancija: G

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mmPastūma  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 600 m/min

### Techninis aprašymas

|   |                    |
|---|--------------------|
| Pagrindinis naudojimas                        | N                  |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 120 - 600 m/min    |
| Pastūma $f$                                   | 0,03 - 0,1 mm/aps, |
| Pjovimo sąlygos                               | nepertraukiamas    |
| Kampo spindulys                               | 0,2 mm             |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 0,05 - 0,5 mm      |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Drožlialaužis                             | AF                                |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka      | rupusis apdirbimas                |
| Tolerancija                               | G                                 |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | CCGT 09T302                       |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius        | 2                                 |
| Ašmenys                                   | HM                                |
| Kietlydinys                               | HB7315-1                          |
| Produkto rūšis                            | keičiamosios plokštelės tekinimui |