


**Garant****CC.T 120404, Rūšis: HB7315-1**

### Užsakymo data

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 260064 HB7315-1 |
| GTIN             | 4062406769949   |
| Produktų klasė   | 21G             |

### Aprašymas

CC.T 120404 HB7315-1 Kietlydinys: HB7315-1

Drožlialaužis: AF

Tolerancija: G

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mmPastūma  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 600 m/min

### Techninis aprašymas

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Tolerancija                          | G                  |
| Ašmenys                              | HM                 |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas |
| Pagrindinis naudojimas               | N                  |
| Kampo spindulys                      | 0,4 mm             |
| Pjūvio gylis $a_p$                   | 0,05 - 0,5 mm      |
| Kietlydinys                          | HB7315-1           |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 120 - 600 m/min                   |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas     | CCGT 120404                       |
| Drožialaužis                                  | AF                                |
| Pjovimo sąlygos                               | nepertraukiamas                   |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius            | 2                                 |
| Pastūma f                                     | 0,03 - 0,1 mm/aps,                |
| Produkto rūšis                                | keičiamosios plokštelės tekinimui |