


Garant**CCGT 120402, Rūšis: HB7315-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260062 HB7315-1
GTIN	4062406769932
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC.T 120402 HB7315-1 Kietlydinys: HB7315-1
Drožlialaužis: AF
Tolerancija: G
Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,5 mm
Pastūma f: 0,03 - 0,1 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 600 m/min

Techninis aprašymas

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCGT 120402
Drožlialaužis	AF
Pastūma f	0,03 - 0,1 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	N
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,5 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 600 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7315-1
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui