

**Garant****DC.T 11T304, Rūšis: HB7315-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260359 HB7315-1
GTIN	4062406769963
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

DC.T 11T304 HB7315-1 Kietlydinys: HB7315-1

Drožlialaužis: AF

Tolerancija: G

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mmPastūma  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 600 m/min

## Techninis aprašymas

Drožlialaužis	AF
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	N
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Tolerancija	G
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGT 11T304
Kietlydinys	HB7315-1
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pastūma f	0,03 - 0,1 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 600 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui