

**Garant**
**DC.T 11T308, Rūšis: HB7315-1**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260361 HB7315-1
GTIN	4062406769970
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

DC.T 11T308 HB7315-1 Kietlydinys: HB7315-1

Drožlialaužis: AF

Tolerancija: G

 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mm

Pastūma f: 0,03 - 0,1 mm/aps,

 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 600 m/min

### Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,03 - 0,1 mm/aps,
Drožlialaužis	AF
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGT 11T308

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Tolerancija	G
Kietlydinys	HB7315-1
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 600 m/min
Pagrindinis naudojimas	N
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui