

Garant**DC.T 070204, Rūšis: HB7315-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260353 HB7315-1
GTIN	4062406769956
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 070204 HB7315-1 Kietlydinys: HB7315-1

Drožlialaužis: AF

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 0,6 mmPastūma f : 0,03 - 0,1 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 600 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	N
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 600 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGT 070204

Pjūvio gylis a_p	0,05 - 0,6 mm
Kietlydinys	HB7315-1
Pastūma f	0,03 - 0,1 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	AF
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui