

JEPSON POWER

Akumuliatorinis diskinis pjūklas metalui, Tipas: 8203E**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 078235 8203E |
| GTIN | 4260052468050 |
| Produktų klasė | 07E |

Aprašymas**Modelis:**

Našūs diskiniai pjūklai metalui saugiai ir su mažai užvartų pjauna profilius, vamzdžius ir plokštes iš plieno, spalvotųjų metalų ir daugiasluoksnių medžiagų, **nekibirkščiuoja**.

- **Nereikia naudoti aušinimo-tepimo priemonių.**
- **Nereikia papildomo apdirbimo.**
- **Pjauna sekundės greitumu.**

Akumuliatorinis -diskinis pjūklas metalui Hand DRY Cutter 8203E.

- **Puikiai tinka pjauti skardą, daugiasluoksnes plokštes, nerūdijantįjį plieną, metalines plokštes, vamzdžius ir profilius, pagamintus iš plieno, spalvotuosius metalus ir kompozicines medžiagas, kurių storis ne didesnis kaip 6 mm.**
- **Drožlių surinktuvas švariam darbui.**
- **Su Ø 203/48T kietmetalinio pjūkleliu „LBS smūgiams atsparus“ pjūklo diskas užtikrina maksimalų tarnavimo laiką ir kokybę.**

Tiekimo sudėtis:

Komplekte yra 2 galingi akumuliatoriai 18V LiHD 5,5A, pjovimo diskas, įkroviklis ir lagaminas.

Pastaba:

Cordless Alliance System (CAS) yra nuo gamintojo nepriklausoma akumuliatorių sistema su įvairių elektrinių įrankių prekių ženklais. Tinkamus atsarginius akumuliatorius rasite Nr. 078243.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Maksimalus pjūvio gylis 90° | 67 mm |
| maksimalus sūkių skaičius | 3500 min ⁻¹ |
| Pjovimo disko Ø | 203 mm |
| Maksimalus pjūvio gylis 45° | 42 mm |
| Maitinimas | Varomas akumulatoriaus energija |
| Gamintojo pavadinimas | 8203E |
| Akumuliatorių kiekis | 2 |
| Akumulatoriaus rūšis | Ličio jonai |
| Svoris be akumulatoriaus | 5,4 kg |
| Akumulatoriaus talpa | 5,5 Ah |
| Akumulatoriaus įtampa | 18 V |
| Produkto rūšis | Pjūklas |