

JEPSON POWER**Drytech® diskinis pjūklas Ø 203 mm, Dantų skaičius: 54****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078243 54
GTIN	4260052468104
Produktų klasė	07E

Aprašymas**Modelis:**

Idealiai tinka pjauti metalines groteles ir groteles, trapecijos formos skardas, profilius, kabelių kanalus, roletų vamzdžius ir kt. 1.0–1.7 mm LBS pjovimo diskai yra žymiai plonesni už įprastus pjūklus. Taip taupomos medžiagos, yra efektyviau ir greičiau. Taupo energiją, todėl vieną kartą įkrovus akumuliatorių galima dirbti ilgiau. Maksimalus pjovimo greitis 4000 aps./min.

Techninis aprašymas

Tinka	INOX
Pjūvio plotis B	1,7 mm
Dantų skaičius	54
Kiaurymės Ø	25,4 mm
Pjūklelio Ø D	203 mm
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

