

JEPSON POWER

**Drytech® diskinis pjūklas Ø 203 mm, Dantų skaičius: 48****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078243 48
GTIN	4260052466780
Produktų klasė	07E

**Aprašymas****Modelis:**

Idealiai tinka pjauti metalines groteles ir groteles, trapecijos formos skardas, profilius, kabelių kanalus, roletų vamzdžius ir kt. 1.0–1.7 mm LBS pjovimo diskai yra žymiai plonesni už įprastus pjūklus. Taip taupomos medžiagos, yra efektyviau ir greičiau. Taupo energiją, todėl vieną kartą įkrovus akumuliatorių galima dirbti ilgiau. Maksimalus pjovimo greitis 3800 aps./min.

**Techninis aprašymas**

Pjūklelio Ø D	203 mm
Dantų skaičius	48
Tinka	Steel
Pjūvio plotis B	1,2 mm
Kiaurymės Ø	25,4 mm
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

