

Garant**VC.T 160402, Rūšis: HU7315-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261370 HU7315-1
GTIN	4062406770044
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VCMT 160402 HU7315-1 Kietlydinys: HU7315-1

Drožlialaužis: AF

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 1,5 mmPastūma f : 0,03 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 600 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	N
Kampo spindulys	0,2 mm
Tolerancija	G
Danga	be dangos
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 1,5 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HU7315-1
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 600 m/min
Drožlialaužis	AF
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGT 160402
Pastūma f	0,03 - 0,25 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui