

Garant**VC.T 110302, Rūšis: HB7315-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261364 HB7315-1
GTIN	4062406770037
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VCMT 110302 HB7315-1 Kietlydinys: HB7315-1

Drožlialaužis: AF

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 1,5 mmPastūma f : 0,03 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 600 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	AF
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pastūma f	0,03 - 0,25 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 1,5 mm
Ašmenys	HM

Tolerancija	G
Kietlydinys	HB7315-1
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 600 m/min
Kampo spindulys	0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGT 110302
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui