

**Garant****VC.T 160402, Rūšis: HB7315-1**

## Užsakymo data

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 261370 HB7315-1 |
| GTIN             | 4062406770051   |
| Produktų klasė   | 21G             |

## Aprašymas

VCMT 160402 HB7315-1 Kietlydinys: HB7315-1

Drožlialaužis: AF

Tolerancija: G

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mmPastūma  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 600 m/min

## Techninis aprašymas

|   |                     |
|---|---------------------|
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas     | VCGT 160402         |
| Pastūma $f$                                   | 0,03 - 0,25 mm/aps, |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 50 - 600 m/min      |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 0,05 - 1,5 mm       |
| Kampo spindulys                               | 0,2 mm              |
| Kietlydinys                                   | HB7315-1            |

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Drožlialaužis                        | AF                                |
| Pjovimo sąlygos                      | nepetraukiamas                    |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnūsiai apdirbimas             |
| Ašmenys                              | HM                                |
| Tolerancija                          | G                                 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius   | 2                                 |
| Pagrindinis naudojimas               | N                                 |
| Produkto rūšis                       | keičiamosios plokštelės tekinimui |