

Garant**VC.T 110302, Rūšis: HU7315-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261364 HU7315-1
GTIN	4062406770020
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VCMT 110302 HU7315-1 Kietlydinys: HU7315-1

Drožlialaužis: AF

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 1,5 mmPastūma f : 0,03 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 600 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,05 - 1,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HU7315-1
Pastūma f	0,03 - 0,25 mm/aps,

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 600 m/min
Danga	be dangos
Drožlialaužis	AF
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGT 110302
Kampo spindulys	0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui