

**Garant**
**VC.T 160408, Rūšis: HB7315-1**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	261374 HB7315-1
GTIN	4062406770082
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

VC.T 160408 HB7315-1 Kietlydinys: HB7315-1

Drožlialaužis: AF

Tolerancija: G

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 50 - 600 m/min

### Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Pjūvio gylis $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Kietlydinys	HB7315-1
Pastūma $f$	0,03 - 0,25 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	N
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	AF

Tolerancija	G
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	50 - 600 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGT 160408
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui