

Garant
VC.T 160404, Rūšis: HB7315-1


Užsakymo data

Užsakymo numeris	261372 HB7315-1
GTIN	4062406770075
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VC.T 160404 HB7315-1 Kietlydinys: HB7315-1

Drožlialaužis: AF

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,03 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 600 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,03 - 0,25 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Tolerancija	G
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGT 160404
Drožlialaužis	AF

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kietlydinys	HB7315-1
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 600 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui