

Garant
VC.T 110304, Rūšis: HB7315-1


Užsakymo data

Užsakymo numeris	261366 HB7315-1
GTIN	4062406770068
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VC.T 110304 HB7315-1 Kietlydinys: HB7315-1

Drožlialaužis: AF

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,03 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 600 m/min

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Pastūma f	0,03 - 0,25 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 1,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 600 m/min
Drožlialaužis	AF
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGT 110304

Kietlydinys	HB7315-1
Ašmenys	HM
Tolerancija	G
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui