

Garant**ZCMX 10T304, Rūšis: HBZ035**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268433 HBZ035
GTIN	4062406770112
Produktų klasė	21K

Aprašymas

Modelis:

Universalus vidutinio stambumo grūdelių substratas su PVD danga. Pirmas pasirinkimas tekimui ir gręžimui.

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HBZ035
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2 mm
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 190 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Tekinimo pastūma f	0,1 - 0,3 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnūs apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 10T304
Gręžimo pastūma f	0,03 - 0,12 mm
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	20 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui