

Garant**ZCMX 10T304, Rūšis: HBZ025****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268433 HBZ025
GTIN	4062406770099
Produktų klasė	21E

Aprašymas**Modelis:**

Universalus vidutinio stambumo grūdelių substratas su PVD danga. Pirmas pasirinkimas tekimui ir grėžimui.

tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$: 20 mm

Kietlydinys: HBZ025

Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 2 mm

Tekinimo pastūma: 0,1 - 0,3 mm

Grėžimo pastūma: 0,03 - 0,12 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 210 m/min

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kampo spindulys	0,4 mm

Tekinimo pastūma	0,1 - 0,3 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 10T304
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 210 m/min
Gręžimo pastūma	0,03 - 0,12 mm
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HBZ025
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	20 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui