

Garant**ZCMX 130404, Rūšis: HBZ120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268443 HBZ120
GTIN	4062406770174
Produktų klasė	21K

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HBZ120
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2 mm
Tekinimo pastūma f	0,1 - 0,3 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 200 m/min
Gręžimo pastūma f	0,03 - 0,12 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 130404
Kampo spindulys	0,4 mm
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	25 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui

