

**Garant****ZCMX 130404, Rūšis: HBZ030****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268443 HBZ030
GTIN	4062406770150
Produktų klasė	21E

**Aprašymas****Modelis:**

Kietesnis pagrindas ilgesniam tarnavimo laikui su plonesne CVD danga. Specialiai nuožulų ir išilginiam tekinimui.

**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 130404
Gręžimo pastūma f	0,03 - 0,12 mm
Kietlydinys	HBZ030
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Tekinimo pastūma f	0,1 - 0,3 mm
Pjūvio gylis a <sub>p</sub>	0,4 - 2 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v <sub>c</sub> pagrindiniam naudojimui	70 - 200 m/min
Pagrindinis naudojimas	P

tinka įrankiui, kurio  $\varnothing D_c$ 

25 mm

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui