

Garant**ZCMX 130404, Rūšis: HBZ140**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268443 HBZ140
GTIN	4062406770181
Produktų klasė	21E

Aprašymas

Modelis:

Universalus vidutinio stambumo grūdelių substratas su PVD danga. Pirmas pasirinkimas tekimui ir grėžimui.

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 130404
Tekinimo pastūma f	0,1 - 0,3 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Grėžimo pastūma f	0,03 - 0,12 mm
Pjūvio gylis a _p	0,4 - 2 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v _c pagrindiniam naudojimui	50 - 190 m/min
Kietlydinys	HBZ140

tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$

25 mm

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui