

**Garant****ZCMX 130404, Rūšis: HBZ025**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	268443 HBZ025
GTIN	4062406770143
Produktų klasė	21E

## Aprašymas

### Modelis:

Universalus vidutinio stambumo grūdelių substratas su PVD danga. Pirmas pasirinkimas tekimui ir grėžimui.

## Techninis aprašymas

Grėžimo pastūma f	0,03 - 0,12 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Tekinimo pastūma f	0,1 - 0,3 mm
Kietlydinys	HBZ025
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,4 - 2 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	90 - 210 m/min

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 130404
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	25 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui