

Garant**ZCMX 130404, Rūšis: HBZ035**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268443 HBZ035
GTIN	4062406770167
Produktų klasė	21K

Aprašymas

Modelis:

Universalus vidutinio stambumo grūdelių substratas su PVD danga. Pirmas pasirinkimas tekimui ir grėžimui.

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HBZ035
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 190 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Tekinimo pastūma f	0,1 - 0,3 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZCMX 130404
Grėžimo pastūma f	0,03 - 0,12 mm
Kampo spindulys	0,4 mm

Pjūvio gylis a_p	0,4 - 2 mm
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	25 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui