

Garant**eco nupjovimo peilis, neutralus, Peilio aukštis h₅ / įpjovos plotis w: 19/1,5mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	273781 19/1,5
GTIN	4062406769888
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Paskirtis:

Tinka naudoti kartu su nupjovimo plokštelėmis Nr. 273656–273749.

Tinka:

Laikiklis Nr. 273984–273994 arba 319132–319133 (VDI laikiklis).

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656–273670.

Techninis aprašymas

kai maksimalus ruošinio Ø	40 mm
Peilio aukštis h ₅	19 mm
Įpjovos plotis w	1,5 mm
Bendras ilgis L	96 mm
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Sistemos raktas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne

Produkto rūšis

Įpjovimo peilis