

**Garant****eco nupjovimo peilis, neutralus, Peilio aukštis h<sub>5</sub> / įpjovos plotis w: 32/3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273781 32/3
GTIN	4062406777036
Produktų klasė	21W

**Aprašymas****Paskirtis:**

Tinka naudoti kartu su nupjovimo plokštelėmis Nr. 273656–273749.

**Tinka:**

Laikiklis Nr. 273984–273994 arba 319132–319133 (VDI laikiklis).

**Dėmesio:**

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

**Pastaba:**

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656–273670.

**Techninis aprašymas**

Peilio aukštis h <sub>5</sub>	32 mm
Įpjovos plotis w	3 mm
kai maksimalus ruošinio Ø	110 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Sistemos raktas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne

Produkto rūšis

Įpjovimo peilis