



Rankinis kniediklis GBM 40-R, Tipas: GBM40R



Užsakymo data

Užsakymo numeris	770270 GBM40R
GTIN	4007081092494
Produktų klasė	74A

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška konstrukcija, užtikrinanti patogų priėjimą prie ruošinio. Puikus jėgos perdavimas per terkšlės mechanizmą. Greitas srieginio koto ir atsarginio antgalio keitimas nenaudojant įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Atsarginiai antgaliai / srieginiai kotoi M5; M6; M8 ir M10. Tvirtroje plastikinėje dėžutėje.
visas ilgis: 212 mm

aklinosioms kniedinėms veržlėms iš visų medžiagų: M3 – M10

aklinosioms kniedinėms veržlėms iš plieno / aliuminio: M3 – M12

Svoris: 1250 g

Techninis aprašymas

aklinosioms kniedinėms veržlėms iš visų medžiagų	M3 – M10
Gamintojo pavadinimas	GBM 40-R
visas ilgis	212 mm
aklinosioms kniedinėms veržlėms iš plieno / aliuminio	M3 – M12

Svoris	1250 g
Produkto rūšis	Rankinis kniediklis