

**Garant****Grąžtas betonui, Grąžto Ø: 9mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	786070 9
GTIN	4062406773441
Produktų klasė	71C

**Aprašymas****Modelis:**

Grąžtas su plastiškai kietomis kietlydinio plokštelėmis, prilituotomis aukštoje temperatūroje. Asimetrinė griovelių forma labai gerai tinka metalo drožlėms pašalinti.

**Smūginiai grąžtai** su tvirta kietlydinio pjovimo plokštele.

**Paskirtis:**

Geriausiai tinka **mūvinių lizdams gręžti perforatoriais** betone, mūre, natūraliame ir dirbtiniame akmenyje.

Taip pat ir kietos bei minkštos medienos, plastiko, akrilo ir keramikos gręžimui.

Pakoregavus pjovimo briaunas, galima gręžti ir grūdintąjį plieną.

**Techninis aprašymas**

Grąžto Ø	9 mm
Spiralės ilgis	80 mm
visas ilgis	120 mm
Koto Ø	9 mm
Ašmenys	HM
Norma	ISO 5468
Norma	DIN 8039
Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Kotas	Cilindrinis kotas
Produkto rūšis	Akmens grąžtas

