

Garant**Grąžtas betonui, Grąžto Ø: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	786070 3
GTIN	4062406770389
Produktų klasė	71C

Aprašymas**Modelis:**

Grąžtas su plastiškai kietomis kietlydinio plokštelėmis, prilituotomis aukštoje temperatūroje. Asimetrinė griovelių forma labai gerai tinka metalo drožlėms pašalinti.

Smūginiai grąžtai su tvirta kietlydinio pjovimo plokštele.

Paskirtis:

Geriausiai tinka **mūvinių lizdams gręžti perforatoriais** betone, mūre, natūraliame ir dirbtiniame akmenyje.

Taip pat ir kietos bei minkštos medienos, plastiko, akrilo ir keramikos gręžimui.

Pakoregavus pjovimo briaunas, galima gręžti ir grūdintąjį plieną.

Techninis aprašymas

Spiralės ilgis	30 mm
Koto Ø	3 mm
visas ilgis	60 mm
Grąžto Ø	3 mm
Ašmenys	HM
Norma	ISO 5468
Norma	DIN 8039
Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Kotas	Cilindrinis kotas
Produkto rūšis	Akmens grąžtas

