

**Garant****Gražtų betonui rinkinys, Gražtų skaičius: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	786078 7
GTIN	4062406773496
Produktų klasė	71C

**Aprašymas****Modelis:**

Gražtas su plastiškai kietomis kietlydinio plokštelėmis, prilituotomis aukštoje temperatūroje. Asimetrinė griovelių forma labai gerai tinka metalo drožlėms pašalinti.

**Smūginiai gražtai** su tvirta kietlydinio pjovimo plokštele.

**Paskirtis:**

Geriausiai tinka **mūrvinių lizdams gręžti perforatoriais** betone, mūre, natūraliame ir dirbtiniame akmenyje.

Taip pat ir kietos bei minkštos medienos, plastiko, akrilo ir keramikos gręžimui.

Pakoregavus pjovimo briaunas, galima gręžti ir grūdintąjį plieną.

**Turinys:**

Gražtas Nr. 786070: po 1 vnt. dyd. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

**Techninis aprašymas**

Gražtų skaičius	7
Ašmenys	HM
Norma	ISO 5468
Norma	DIN 8039
Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas

Kotas	Cilindrinis kotas
Produkto rūšis	Akmens grąžtas

## Priedai

Grąžtas betonui Grąžto Ø 3 mm	786070 3
Grąžtas betonui Grąžto Ø 4 mm	786070 4
Grąžtas betonui Grąžto Ø 5 mm	786070 5
Grąžtas betonui Grąžto Ø 6 mm	786070 6
Grąžtas betonui Grąžto Ø 7 mm	786070 7
Grąžtas betonui Grąžto Ø 8 mm	786070 8
Grąžtas betonui Grąžto Ø 10 mm	786070 10