

HOLEX

Įrankių rinkinys montuotojams, 59 vnt. įrankių kuprinėje, Atsuktuvų skaičius: 59



Užsakymo data

Užsakymo numeris	686016 59
GTIN	4062406773199
Produktų klasė	66H

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės medžiaginiai maišeliai su įvairiais praktiškais įrankiais, kurie padės atlikti kasdienes užduotis.

Tiekimo sudėtis:

Slankmatis: 1 vnt. Nr. 410625 dyd. 150

Ruletė: 1 vnt. Nr. 462010 dyd. 5

Veržliaraktis abiem atvirais galais: po 1 vnt. Nr. 610950 dyd. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19

Šešiabriaunių lenktų raktų rinkinys, ilgu, su rutuline galvute: 1 vnt. Nr. 627225 dyd. 9 (1,5 – 10 mm)

1/4 colio užmaunamų raktų rinkinys: 1 vnt. Nr. 630368 dyd. 6 (29 dalių)

Atsuktuvai varžtams su įpjova: po 1 vnt. Nr. 660701 dyd. 3, 4, 7

Atsuktuvai, skirtas Phillips varžtams: po 1 vnt. Nr. 668401 dyd. 0, 1, 2

Kombinuotos replės: 1 vnt. Nr. 702995 dyd. 180

Vamzdinės replės: 1 vnt. Nr. 706145 dyd. 250

VDE replės apvaliomis žiaunomis, lenktos: 1 vnt. Nr. 713595 dyd. 200

Šoninio kirpimo žnyplės: 1 vnt. Nr. 725245 dyd. 160

Šaltkalvio plaktukas: 1 vnt. Nr. 750125 dyd. 300

Reguliuojamas veržliaraktis: 1 vnt. Nr. 813961 dyd. 200

Universalus peilis: 1 vnt. Nr. 845039 dyd. 160

LED kišeninis prožektorius: 1 vnt. Nr. 081437 dyd. BLACK
 Medžiaginė įrankių kuprinė: 1 vnt. Nr. 692267 dyd. 1

Pastaba:

Įrankis tiekiamas be pakuotės.

Techninis aprašymas

Dalių skaičius	59
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Produkto rūšis	Įrankių rinkinys

Priedai

Universalus peilis su cinko liejinio rankena 18 mm Visas ilgis 160 mm	845039 160
Šoninio kirpimo žnyplės, neizoliuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 160 mm	725245 160
Medžiaginė įrankių kuprinė Tipas 1	692267 1
Atsuktuvus su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 3 mm	660701 3
Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, neizoliuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 200 mm	713595 200
LED kišeninis prožektorius su baterijomis Spalva BLACK	081437 BLACK
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 18X19 mm	610950 18X19
6- briaunių lenktų raktų rinkinys nikeliuoti Atsuktuvų skaičius 9	627225 9
Atsuktuvus su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 7 mm	660701 7
	410625 150

Slankmatissu momentiniu fiksatoriumi Matavimo ribos 150 mm

Keturbriaunių 1/4 colio galvučių rinkinys 29 vnt. Tipas 6	630368 6
Ruletė Juostos ilgis 5 m	462010 5
Atsuktuvus su ergonomiška rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	668401 1
Atsuktuvus su ergonomiška rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	668401 2
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 8X9 mm	610950 8X9
Vamzdinės replės, dengtos antikorozine danga, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 250 mm	706145 250
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 16X17 mm	610950 16X17
Atsuktuvus su ergonomiška rankena Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 0	668401 0
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 10X11 mm	610950 10X11
Veržliaraktis abiem atvirais galais Rakto dydis 12X13 mm	610950 12X13
Vanadžio kombinuotos replės, nušlifotos, su 2K rankenų apvalkalais Visas ilgis 180 mm	702995 180
Atsuktuvus su ergonomiška rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 4 mm	660701 4
Šaltkalvio plaktukas Svoris be koto 300 g	750125 300
Reguliuojamas veržliaraktis, rankena su apvalkalu Visas ilgis 200 mm	813961 200