

**Garant****GARANT Master Mute ištekinimo peilio kotas slopina vibracijas, 15×D,  
Sistema / koto Ø: QC/20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	264898 QC/20
GTIN	4062406770204
Produktų klasė	29E

**Aprašymas****Modelis:**

Kotas padengtas kietmetaliu.

**Tiekimo sudėtis:**

Adapteris aušinimo skysčiui.

**Pastaba:**

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

$D_{min} = 1/2 \text{ koto } \varnothing + H + \text{vidutinio poslinkio } L_3 \text{ pjovimo galvutė.}$

Patogi gręžimo peilio padėtis naudojant įrankių galvutę Nr. 265001.

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: QC

Bendras ilgis L: 340 mm

neužspaudžiamas diapazonas S: 118 mm

rekomenduojamas užspaudimo ilgis: 80 mm

Montavimo varžtų rinkinys: 269026 1

**Techninis aprašymas**

Aušinimo skysčio kištukinė jungtis	269208
Sistema	QC
Aukšto slėgio jungiamoji žarna	269207
neužspaudžiamas diapazonas S	118 mm
rekomenduojamas užspaudimo ilgis	80 mm
Montavimo varžtų rinkinys	269026 1

Bendras ilgis L	340 mm
Serija	Master Mute
Ištekinimo gylis iki	15×D
Virpesiai	slopinantis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Bazinis laikiklis