

Garant
**GARANT Master Mute ištekinimo peilio kotas slopina vibracijas, 15×D,
Sistema / koto Ø: QC/25**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	264898 QC/25
GTIN	4062406773618
Produktų klasė	29E

Aprašymas
Modelis:

Kotas padengtas kietmetaliu.

Tiekimo sudėtis:

Adapteris aušinimo skysčiui.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

$D_{min} = 1/2 \text{ koto } \varnothing + H + \text{vidutinio poslinkio } L_3 \text{ pjovimo galvutė.}$

Patogi gręžimo peilio padėtis naudojant įrankių galvutę Nr. 265001.

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: QC

Bendras ilgis L: 430 mm

Bazinio laikiklio vidurio poslinkis H: 2,5 mm

neužspaudžiamas diapazonas S: 145 mm

rekomenduojamas užspaudimo ilgis: 100 mm

Montavimo varžtų rinkinys: 269026 1

Techninis aprašymas

Montavimo varžtų rinkinys	269026 1
neužspaudžiamas diapazonas S	145 mm
Sistema	QC
Bazinio laikiklio vidurio poslinkis H	2,5 mm
Aušinimo skysčio kištukinė jungtis	269208

rekomenduojamas užspaudimo ilgis	100 mm
Aukšto slėgio jungiamoji žarna	269207
Bendras ilgis L	430 mm
Serija	Master Mute
Ištekinimo gylis iki	15×D
Virpesiai	slopinantis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Bazinis laikiklis