

Garant

GARANT Master Mute ištekinimo peilio kotas slopina vibracijas, 15×D, Sistema / koto Ø: QC/32



Užsakymo data

Užsakymo numeris	264898 QC/32
GTIN	4062406773625
Produktų klasė	29E

Aprašymas

Modelis:

Kotas padengtas kietmetaliu.

Tiekimo sudėtis:

Adapteris aušinimo skysčiui.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

$D_{min} = 1/2 \text{ koto } \varnothing + H + \text{vidutinio poslinkio } L_3 \text{ pjovimo galvutė.}$

Patogi gręžimo peilio padėtis naudojant įrankių galvutę Nr. 265001.

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: QC

Bendras ilgis L: 544 mm

Bazinio laikiklio vidurio poslinkis H: 6 mm

neužspaudžiamas diapazonas S: 179 mm

rekomenduojamas užspaudimo ilgis: 128 mm

Montavimo varžtų rinkinys: 269026 1

Techninis aprašymas

Bazinio laikiklio vidurio poslinkis H	6 mm
Montavimo varžtų rinkinys	269026 1
neužspaudžiamas diapazonas S	179 mm
Aukšto slėgio jungiamoji žarna	269207
Aušinimo skysčio kištukinė jungtis	269208
Sistema	QC

rekomenduojamas užspaudimo ilgis	128 mm
Bendras ilgis L	544 mm
Serija	Master Mute
Ištekinimo gylis iki	15×D
Virpesiai	slopinantis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Bazinis laikiklis