

**Garant**
**GARANT Master Mute ištekinimo peilio kotas slopina vibracijas, 15×D,  
Sistema / koto Ø: DM/60**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	264938 DM/60
GTIN	4062406773656
Produktų klasė	29E

**Aprašymas**
**Modelis:**

Kotas padengtas kietmetaliu.

**Tiekimo sudėtis:**

Adapteris aušinimo skysčiui.

**Pastaba:**

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

$D_{min} = 1/2 \text{ koto } \varnothing + H + \text{vidutinio poslinkio } L_3 \text{ pjovimo galvutė.}$

Patogi gręžimo peilio padėtis naudojant įrankių galvutę Nr. 265001.

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: DM

Bendras ilgis L: 1040 mm

Bazinio laikiklio vidurio poslinkis H: 10 mm

neužspaudžiamas diapazonas S: 333 mm

rekomenduojamas užspaudimo ilgis: 240 mm

Montavimo varžtų rinkinys: 269026 3

**Techninis aprašymas**

Bazinio laikiklio vidurio poslinkis H	10 mm
Aukšto slėgio jungiamoji žarna	269207
neužspaudžiamas diapazonas S	333 mm
Sistema	DM
rekomenduojamas užspaudimo ilgis	240 mm

Montavimo varžtų rinkinys	269026 3
Aušinimo skysčio kištukinė jungtis	269208
Bendras ilgis L	1040 mm
Serija	Master Mute
Ištekinimo gylis iki	15×D
Virpesiai	slopinantis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Bazinis laikiklis