

**Garant****GARANT Master Mute ištekinimo peilio kotas slopina vibracijas, 15xD,  
Sistema / koto Ø: DM/40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	264938 DM/40
GTIN	4062406773632
Produktų klasė	29E

**Aprašymas****Modelis:**

Kotas padengtas kietmetaliu.

**Tiekimo sudėtis:**

Adapteris aušinimo skysčiui.

**Pastaba:**

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto!

$D_{min} = 1/2 \text{ koto } \varnothing + H + \text{vidutinio poslinkio } L_3 \text{ pjovimo galvutė.}$

Patogi gręžimo peilio padėtis naudojant įrankių galvutę Nr. 265001.

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: DM

Bendras ilgis L: 668 mm

neužspaudžiamas diapazonas S: 224 mm

rekomenduojamas užspaudimo ilgis: 160 mm

Montavimo varžtų rinkinys: 269026 3

**Techninis aprašymas**

Sistema	DM
neužspaudžiamas diapazonas S	224 mm
Montavimo varžtų rinkinys	269026 3
Aušinimo skysčio kištukinė jungtis	269208
rekomenduojamas užspaudimo ilgis	160 mm
Aukšto slėgio jungiamoji žarna	269207

Bendras ilgis L	668 mm
Serija	Master Mute
Ištekinimo gylis iki	15×D
Virpesiai	slopinantis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Bazinis laikiklis