

Garant GRIDLINE

ESD stalčius, 12×20G, Stalčių aukštis: 100mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 972035 100 |
| GTIN | 4062406769789 |
| Produktų klasė | 9GG |

Aprašymas**Modelis:**

100% iki galo ištraukiami stalčiai iš stabilios plieno konstrukcijos, su diferencialiniu ištraukikliu ir 75 kg keliamąja galia. Aliumininės rankenos. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm).

Tinka:

Visi ESD korpusai 16G.

Spalva:

Korpusas ir stalčiai šviesiai pilki, panašūs į RAL 7035, **ESD dažyti miltelinio būdu.**

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------|
| Priekio aukštis | 100 mm |
| Naudingasis gylis G | 20 |
| Naudingasis plotis G | 12 |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg |
| Stalčių naudingasis gylis G | 12×20 |
| Naud. aukštis | 75 mm |
| Naudingasis gylis | 500 mm |
| Naudingas plotis | 300 mm |
| su atskirų stalčių fiksatoriumi | ne |

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % |
| elektrostatinė savybė | EGB/ESD |
| Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 12×20G |
| Produkto rūšis | Stalčius |