

Garant GRIDLINE

ESD stalčius, 12×20G, Stalčių aukštis: 150mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972035 150
GTIN	4062406769802
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

100% iki galo ištraukiami stalčiai iš stabilios plieno konstrukcijos, su diferencialiniu ištraukikliu ir 75 kg keliamąja galia. Aliumininės rankenos. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm).

Tinka:

Visi ESD korpusai 16G.

Spalva:

Korpusas ir stalčiai šviesiai pilki, panašūs į RAL 7035, **ESD dažyti miltelinio būdu.**

Techninis aprašymas

Priekio aukštis	150 mm
Naudingasis plotis G	12
Naud. aukštis	125 mm
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Naudingasis gylis G	20
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Naudingas plotis	300 mm
Naudingasis gylis	500 mm

su atskirų stalčių fiksatoriumi	ne
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	12×20G
Produkto rūšis	Stalčius