

Garant GRIDLINE

**ESD korpusas 16G, savarankiškam komplektavimui su stalčiais su ratukais, 12x20G, Korpuso aukštis: 500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

972032 500

GTIN

4062406769758

Produktų klasė

9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

Su 2 rutuliniais guoliais, fiksuotais ir pasukamais ratukais (pasukami ratukai su rato ir sukamojo žiedo stabdžiais) Ø 125 mm su atspariais dilimui, **izoliuotais ratukais**.

**Paskirtis:**

Stalčių korpusas savarankiškam darbo vietos įrengimui Nr. 972010 – 972015 arba ESD darbataliams Nr. 972150 – 972185.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkos spalvos, panaši į RAL 7035, **dažyta ESD miltelinu būdu**.

**Pastaba:**

Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra įžemintos. Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį.

**Techninis aprašymas**

Plotis G	12
Naud. aukštis	425 mm
Modelis	su ratukais
Modelis	patiems susikomplektuoti
Plotis	400 mm
Gylis	650 mm
Aukštis	700 mm
Gylis G	20
maksimali keliamoji galia	250 kg
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	12×20G
Produkto rūšis	Įrankių spintos korpusas