

Garant GRIDLINE

ESD stalčius su viena ranka valdomu atskirų stalčių užraktu, 12×20G, Stalčių aukštis: 100mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972036 100
GTIN	4062406773847
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

100% iki galo ištraukiami stalčiai iš stabilios plieno konstrukcijos, su diferencialiniu ištraukikliu ir 75 kg keliamąja galia. Aliumininės rankenos. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm).

Atskirų stalčių išėmimas viena ranka – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtina visiems montavimo vežimėliams arba stumdomiems darbataliams ir korpusams.

Tinka:

Visi ESD korpusai 16G.

Spalva:

Korpusas ir stalčiai šviesiai pilki, panašūs į RAL 7035, **ESD dažyti miltelinu būdu.**

Techninis aprašymas

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Naudingasis gylis G	20
Priekio aukštis	100 mm
Naudingasis plotis G	12
Naud. aukštis	75 mm
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Stalčių naudingasis gylis G	12×20

Naudingasis gylis	500 mm
Naudingas plotis	300 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	taip
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	12×20G
Produkto rūšis	Stalčius