

Garant GRIDLINE

ESD stalčius, 12×20G, Stalčių aukštis: 50mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972035 50
GTIN	4062406769765
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

100% iki galo ištraukiami stalčiai iš stabilios plieno konstrukcijos, su diferencialiniu ištraukikliu ir 75 kg keliamąja galia. Aliumininės rankenos. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm).

Tinka:

Visi ESD korpusai 16G.

Spalva:

Korpusas ir stalčiai šviesiai pilki, panašūs į RAL 7035, **ESD dažyti miltelinu būdu.**

Techninis aprašymas

Naudingasis plotis G	12
Priekio aukštis	50 mm
Naudingasis gylis G	20
Naud. aukštis	25 mm
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Naudingasis gylis	500 mm
Naudingas plotis	300 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	ne

Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	12×20G
Produkto rūšis	Stalčius