

Garant GRIDLINE

**ESD korpusas 16G, savarankiškam komplektavimui su stalčiais, 12×20G,
Korpuso aukštis: 500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

972030 500

GTIN

4062406769741

Produktų klasė

9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

Paskirtis:

Stalčių korpusas savarankiškam darbo vietos įrengimui Nr. 972010 – 972015 arba ESD darbataliams Nr. 972150 – 972185.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkos spalvos, panaši į RAL 7035, **dažyta ESD miltelinu būdu.**

Pastaba:

Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra įžemintos. Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį.

Techninis aprašymas

Gylis G

20

Plotis G

12

Aukštis	500 mm
Modelis	patiems susikomplektuoti
Naud. aukštis	425 mm
Svoris	13 kg
Gylis	650 mm
Plotis	400 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	12×20G
Produkto rūšis	Įrankių spintos korpusas