

Garant GRIDLINE

**ESD korpusas 16G, savarankiškam komplektavimui su stalčiais, 12×20G,
Korpuso aukštis: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972030 300
GTIN	4062406769727
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

Paskirtis:

Stalčių korpusas savarankiškam darbo vietos įrengimui Nr. 972010 – 972015 arba ESD darbastaliams Nr. 972150 – 972185.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkos spalvos, panaši į RAL 7035, **dažyta ESD miltelinu būdu.**

Pastaba:

Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra įžemintos. Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį.

Techninis aprašymas

Modelis	patiems susikomplektuoti
Naud. aukštis	225 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip

Svoris	9,5 kg
Gylis G	20
Aukštis	300 mm
Plotis	400 mm
Plotis G	12
Gylis	650 mm
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	12×20G
Produkto rūšis	Įrankių spintos korpusas