

Garant GRIDLINE

**ESD stalčius, 12×20G, Stalčių aukštis: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972035 200
GTIN	4062406773816
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

100% iki galo ištraukiami stalčiai iš stabilios plieno konstrukcijos, su diferencialiniu ištraukikliu ir 75 kg keliamąja galia. Aliumininės rankenos. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm).

**Tinka:**

Visi ESD korpusai 16G.

**Spalva:**

Korpusas ir stalčiai šviesiai pilki, panašūs į RAL 7035, **ESD dažyti miltelinio būdu.**

**Techninis aprašymas**

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Naudingasis gylis G	20
Priekio aukštis	200 mm
Naudingasis plotis G	12
Naud. aukštis	175 mm
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Naudingasis gylis	500 mm
Naudingas plotis	300 mm

su atskirų stalčių fiksatoriumi	ne
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	12×20G
Produkto rūšis	Stalčius