

Ergonomiška darbo taburetė UP, Sėdynės spalva: GREY



Užsakymo data

Užsakymo numeris	965416 GREY
GTIN	4016849583976
Produktų klasė	96B

Aprašymas

Modelis:

Taburetė dinamiškam sėdėjimui. Dėl užapvalintos, neslystančios bazinės plokštės (360°) galima pastumti į šoną, todėl sėdynę galima pakreipti iki 10°. Plastikinis rėmas su apsaugine dujine spyruokle, aukščio reguliavimas traukiant raudoną dirželį.

Su papildoma sėdynės pagalvėle, minkšta, tvirta ir patvari, su neslystančia apatine dalimi, pagaminta iš 100% poliesterio, galima skalbti iki 30 °C temperatūroje.

Sėdynė ir pagrindas bazalto pilkos spalvos RAL 7012, taburetės korpusas juodas, sėdynės pagalvėlė kvarco pilkumo.

Standartas:

DIN 68877

Techninis aprašymas

Svoris	4,3 kg
Leistinoji apkrova	120 kg
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Sėdynės medžiagos spalva	kvarco pilkumo

Sėdynės Ø	280 mm
Kryžminės kojos medžiaga	iš plastiko
Sėdynės medžiaga	Medžiaga
Stovo Ø	330 mm
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	450 - 630 mm
Produkto rūšis	Taburetė